



### LIQUIDSKIN

Die wichtigste Innovation seit Einführung der Silikonmasken. Die exklusive LiquidSkin Bi-Silicone Technologie: zwei unterschiedliche Arten von Silikon: ein festerer Teil, der die Maske stabil macht und ein weicherer Teil, der auf dem Gesicht aufliegt. 45 % weicher auf der Haut: die Maske sitzt unübertroffen bequem. 270 % höhere Elastizität: eine perfekte Passform.



### ZWEIGLAS

Der Aufbau von Zweiglasmasken ermöglicht normalerweise ein kleineres Innenvolumen. Sie sind sehr robust und haltbar. Ideal für Taucher, die optische Gläser einsetzen möchten.



### ERGO SCHNALLEN

Mares hat die innovativsten Schnallen der Welt. Mit diesen Schnallen kann das geteilte Maskenband schnell und intuitiv richtig eingestellt werden. Sie sind kompakt und dennoch robust. Ihr Design ist optimal auf die direkte Befestigung am Maskenkörper abgestimmt.



### TRICOMFORT

Tricomfort Technologie: Der Maskenrahmen wird im Stirn- und Nasenbereich mit einem weicheren Material überformt. Dadurch sitzt die Maske vor allem bei häufigen und langen Tauchgängen spürbar bequemer.



### GERINGES INNENVOLUMEN

Masken mit geringerem Innenvolumen sind kompakter und lassen sich leichter in einer Jackettasche verstauen. Der kleinere Abstand zwischen Augen und Glas macht das Gesichtsfeld größer. Für Freitaucher bedeutet weniger Innenvolumen vor allem eine große Vereinfachung des Druckausgleichs.



### EINGLAS

Die perfekte Wahl für alle, die sich ein absolut uneingeschränktes Gesichtsfeld wünschen. Der richtige Ansatz, wenn Sie den Ozean in Panoramaansicht sehen möchten.



### OPTISCHE GLÄSER

Wir bieten für die meisten Maskenmodelle optische Gläser an. Neben den negativen Dioptrien (-1 bis -7) können bei manchen Modellen auch positiv geschliffene Gläser (+1,5 bis +3) eingesetzt werden. Das Mares Design macht den Einbau einfach und schnell.



### SCHNALLEN AM MASKENKÖRPER

Masken, bei denen die Schnallen direkt am Maskenkörper sitzen, sind hydrodynamischer weil das Band enger am Kopf anliegt. Außerdem wirkt die Zugkraft des Bandes auf den Maskenkörper statt auf den Rahmen, so dass dieser auch nicht auf das Gesicht drückt.



### GROSSES GESICHTSFELD

In den Mares F&E- und Designabteilungen wurden zahlreiche Computersimulationen und komplexe Studien über Gesichtsformen durchgeführt. Das Ergebnis sind Masken, die großartigen Tragekomfort mit einem unglaublich großen Gesichtsfeld vereinen.



### MITTELGROSS

Mares hat eine spezielle Modellreihe mit mittelgroßen Masken entworfen. Erwachsene mit schmalen Gesicht oder auch jüngere Taucher finden hier eine perfekte Auswahl. Endlich können diese Taucher die Freuden einer perfekt sitzenden Maske mit Mares Technologie erfahren.



	X-Vision LiquidSkin	X-Vision Mid LiquidSkin	Star LiquidSkin	Demon	X-Vision	X-Vision Mid	Vizeer	Pure Vizeer	Pure Vision	Kona	Kona Mid	Opera
Art.Nr.	411027	411029	411030	411025	411015	411024	411257	411258	411217	411252	411253	411019
Farben	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CBLBL</li> <li><input type="checkbox"/> SBKBK</li> <li><input type="checkbox"/> CYLYL</li> <li><input type="checkbox"/> CSIBL</li> <li><input type="checkbox"/> CBGBGR</li> <li><input type="checkbox"/> CPKPK</li> <li><input type="checkbox"/> CSIYL</li> <li><input type="checkbox"/> CRDRD</li> <li><input type="checkbox"/> CGNGN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CBLBL</li> <li><input type="checkbox"/> CYLYL</li> <li><input type="checkbox"/> CBGBGR</li> <li><input type="checkbox"/> CPKPK</li> <li><input type="checkbox"/> CRDRD</li> <li><input type="checkbox"/> CGNGN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CBLBL</li> <li><input type="checkbox"/> CYLYL</li> <li><input type="checkbox"/> CRDRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CLBL</li> <li><input type="checkbox"/> CLSI</li> <li><input type="checkbox"/> CLGR</li> <li><input type="checkbox"/> CLRD</li> <li><input type="checkbox"/> CLYL</li> <li><input type="checkbox"/> BKBK</li> <li><input type="checkbox"/> BKSI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CLCBL</li> <li><input type="checkbox"/> CLCL</li> <li><input type="checkbox"/> CLRD</li> <li><input type="checkbox"/> BKBK</li> <li><input type="checkbox"/> CLCBL</li> <li><input type="checkbox"/> CLSBL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CLBGR</li> <li><input type="checkbox"/> CLRDR</li> <li><input type="checkbox"/> CLWLB</li> <li><input type="checkbox"/> CLCLBL</li> <li><input type="checkbox"/> BKBK</li> <li><input type="checkbox"/> CLSPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CYLCL</li> <li><input type="checkbox"/> CBCLCL</li> <li><input type="checkbox"/> CGNCL</li> <li><input type="checkbox"/> CBKCL</li> <li><input type="checkbox"/> CRDCL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CBLCL</li> <li><input type="checkbox"/> CYLCL</li> <li><input type="checkbox"/> CPKCL</li> <li><input type="checkbox"/> CGNCL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CLBL</li> <li><input type="checkbox"/> CLYL</li> <li><input type="checkbox"/> BKBK</li> <li><input type="checkbox"/> CLBGR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> YLCL</li> <li><input type="checkbox"/> TQCL</li> <li><input type="checkbox"/> BCLCL</li> <li><input type="checkbox"/> BKBK</li> <li><input type="checkbox"/> RDCL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> BLCL</li> <li><input type="checkbox"/> YLCL</li> <li><input type="checkbox"/> TQCL</li> <li><input type="checkbox"/> BKBK</li> <li><input type="checkbox"/> RDCL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> RYLCL</li> <li><input type="checkbox"/> RBCLCL</li> <li><input type="checkbox"/> TBKBK</li> </ul>
LiquidSkin	▼	▼	▼									
Einglas								▼	▼			
Zweiglas	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼
Optische Gläser	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼					▼
Ergo Schnallen	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼			
Schnallen am Maskenkörper	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
Tricomfort				▼								
Großes Gesichtsfeld	▼			▼	▼		▼	▼	▼			
Geringes Innenvolumen		▼	▼			▼	▼				▼	▼
Mittelgroß		▼	▼			▼					▼	▼
Innenvolumen [S-M-L]	M	S	S	L	M	S	M	L	L	M	S	M
Gewicht [g]	190	178	140	205	190	184	170	170	199	192	157	180
Optische Gläser (Zubehör)	Art.Nr. 411187 -1 bis -7	Art.Nr. 411187 -1 bis -7	nein	Art.Nr. 411190 +1,5 bis +3	Art.Nr. 411186 -1 bis -7	Art.Nr. 411186 -1 bis -7	nein	nein	nein	nein	nein	Art.Nr. 411182 -1 bis -7
	Art.Nr. 411186 +1,5 bis +3	Art.Nr. 411186 +1,5 bis +3	nein	Art.Nr. 411190 +1,5 bis +3	Art.Nr. 411186 +1,5 bis +3	Art.Nr. 411186 +1,5 bis +3	nein	nein	nein	nein	nein	nein